



Cabine de sablage à pression et à succion Pulsar VI PLUS

TA12109

Cabine de sablage universelle modifiée pour le sablage à pression et à injection.



Application	Utilisation flexible comme cabine de sablage à pression ou à injection pour différents objectifs et surfaces
Configuration	Cuve de sablage à pression de 40 l avec cyclone à abrasif pour le recyclage Cyclone à injection 600 cfm pour le recyclage avec une vanne de dosage
Avantages	Il est possible de passer du sablage à pression au sablage à injection sans qu'il faille une deuxième cabine. De cette manière, l'opérateur gagne en flexibilité lors du traitement des pièces.
Abrasif	tous les abrasifs courants
Buse	CSD-5B (Ø 8 mm, carbure de bore) Pistolet BNP Ø 9,5 mm
Epuration de l'abrasif	au moyen du cyclone
Dépoussiéreur	Filtre à cartouche Pulsar PLUS doté de 2 cartouches (38,6 m ²)
Nature du système	Pression / Succion